



Dados do pedido

Número do pedido	273951 10/17
GTIN	7291075389487
Classe de artigo	26D

Descrição

Utilização:

Para trabalhos nivelados em ressaltos da peça de trabalho para larguras de incisão de 0,25 mm – 3,18 mm.

Indicado para:

Insertos de corte n.º 273956 – 273959.

Instrução:

Para suportes direitos, usar insertos de corte direitos, para suportes esquerdos, usar insertos de corte esquerdos.

Descrição técnica

Série	PENTACUT
Comprimento da cabeça L ₁	17 mm
Tamanho da haste	10 mm
Comprimento total L	120 mm
Profundidade de punção t _{máx.}	4 mm
HBH	2 mm
OAH	15,6 mm
Tamanho da placa	17 mm
Designação do fabricante	PCHLS 10-17
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	não

perfuração axial possível	não
Tipo de produto	Suporte de torneamento