



## Dados do pedido

Número do pedido	273950 12/17
GTIN	7291075389562
Classe de artigo	26D

## Descrição

### Utilização:

Para trabalhos nivelados em ressaltos da peça de trabalho para larguras de incisão de 0,25 mm – 3,18 mm.

### Indicado para:

Insertos de corte n.º 273956 – 273959.

### Instrução:

Para suportes direitos, usar insertos de corte direitos, para suportes esquerdos, usar insertos de corte esquerdos.

## Descrição técnica

Tamanho da haste	12 mm
Profundidade de punção $t_{\text{máx.}}$	4 mm
Série	PENTACUT
Comprimento da cabeça $L_1$	17 mm
Comprimento total L	120 mm
OAH	17,6 mm
Tamanho da placa	17 mm
Designação do fabricante	PCHRS 12-17
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	não
perfuração axial possível	não

Tipo de produto

Suporte de torneamento