



## Dados do pedido

Número do pedido	273951 25/17
GTIN	7291075389609
Classe de artigo	26D

## Descrição

### Utilização:

Para trabalhos nivelados em ressaltos da peça de trabalho para larguras de incisão de 0,25 mm – 3,18 mm.

### Indicado para:

Insertos de corte n.º 273956 – 273959.

### Instrução:

Para suportes direitos, usar insertos de corte direitos, para suportes esquerdos, usar insertos de corte esquerdos.

## Descrição técnica

Série	PENTACUT
Comprimento da cabeça L <sub>1</sub>	17 mm
Tamanho da haste	25 mm
Comprimento total L	120 mm
Profundidade de punção t <sub>máx.</sub>	4 mm
OAH	30,6 mm
Tamanho da placa	17 mm
Designação do fabricante	PCHLS 25-17
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	não
perfuração axial possível	não

Tipo de produto

Suporte de torneamento