



Dados do pedido

Número do pedido	273951 12/17
GTIN	7291075389494
Classe de artigo	26D

Descrição

Utilização:

Para trabalhos nivelados em ressaltos da peça de trabalho para larguras de incisão de 0,25 mm – 3,18 mm.

Indicado para:

Insertos de corte n.º 273956 – 273959.

Instrução:

Para suportes direitos, usar insertos de corte direitos, para suportes esquerdos, usar insertos de corte esquerdos.

Descrição técnica

Comprimento da cabeça L_1	17 mm
Comprimento total L	120 mm
Tamanho da haste	12 mm
Profundidade de punção $t_{m\acute{a}x.}$	4 mm
Série	PENTACUT
OAH	17,6 mm
Tamanho da placa	17 mm
Designação do fabricante	PCHLS 12-17
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	não
perfuração axial possível	não

Tipo de produto

Suporte de torneamento