



## Dados do pedido

Número do pedido	273768 100-180
GTIN	7291075033724
Classe de artigo	26D

## Descrição

### Utilização:

Para ranhuragem axial e faceamento.

### Indicado para:

Insertos de corte n.º 273403 – 273413.

## Descrição técnica

Profundidade de punção $t_{\text{máx.}}$	32 mm
WF	26,4 mm
Largura de incisão w	6 mm
OAH	37 mm
H	25 mm
Comprimento total L	150 mm
Comprimento da cabeça $L_1$	51 mm
Série	HELI-GRIP
Designação do fabricante	HFHR 25-100-6T32
B	25 mm
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	não
perfuração axial possível	sim

Tipo de produto

Suporte de torneamento