



## Dados do pedido

Número do pedido	273768 40-48
GTIN	7291075032833
Classe de artigo	26D

## Descrição

### Utilização:

Para ranhuração axial e faceamento.

### Indicado para:

Insertos de corte n.º 273403 – 273413.

## Descrição técnica

Comprimento da cabeça $L_1$	44 mm
Comprimento total L	140 mm
WF	20,6 mm
OAH	31 mm
H	20 mm
Série	HELI-GRIP
Profundidade de punção $t_{máx.}$	25 mm
Largura de incisão w	4 mm
Designação do fabricante	HFHR 20-40-4T25
B	20 mm
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	não
perfuração axial possível	sim

Tipo de produto

Suporte de torneamento