



Suporte de pinça compacto HELI-GRIP HFH reforçado, esquerda, Área de ?/ corte DAXN-DAXX: 140-240mm



Dados do pedido

Número do pedido	273769 140-240
GTIN	7291075033083
Classe de artigo	26D

Descrição

Utilização:

Para ranhuração axial e faceamento.

Indicado para:

Insertos de corte n.º 273403 – 273413.

Instrução:

Para suportes de aperto compactos esquerdos, usar pastilhas esquerdas (tipo HGPL ou HFPL).

Descrição técnica

WF	25,6 mm
Comprimento da cabeça L ₁	44 mm
OAH	37 mm
Série	HELI-GRIP
Largura de incisão w	4 mm
H	25 mm
Profundidade de punção t _{máx.}	25 mm
Comprimento total L	150 mm
Designação do fabricante	HFHL 25-140-4T25
B	25 mm

Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	sim
perfuração axial possível	sim
Tipo de produto	Suporte de torneamento