



## Dados do pedido

Número do pedido	273768 180-800
GTIN	7291075033472
Classe de artigo	26D

## Descrição

### Utilização:

Para ranhuração axial e faceamento.

### Indicado para:

Insertos de corte n.º 273403 – 273413.

## Descrição técnica

Comprimento da cabeça $L_1$	51 mm
Comprimento total L	150 mm
Profundidade de punção $t_{máx.}$	32 mm
H	25 mm
OAH	37 mm
Largura de incisão w	5 mm
Série	HELI-GRIP
WF	26 mm
Designação do fabricante	HFHR 25-180-5T32
B	25 mm
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	não
perfuração axial possível	sim

Tipo de produto

Suporte de torneamento