



Dados do pedido

Número do pedido	273768 400-3000
GTIN	7291075033762
Classe de artigo	26D

Descrição

Utilização:

Para ranhuragem axial e faceamento.

Indicado para:

Insertos de corte n.º 273403 – 273413.

Descrição técnica

Largura de incisão w	6 mm
Série	HELI-GRIP
Comprimento da cabeça L ₁	51 mm
H	25 mm
Profundidade de punção t _{máx.}	32 mm
WF	26,4 mm
OAH	40 mm
Comprimento total L	150 mm
HBH	3 mm
Designação do fabricante	HFHR 25-400-6T32
B	25 mm
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	não

perfuração axial possível	sim
Tipo de produto	Suporte de torneamento