



Dados do pedido

Número do pedido	273768 140-240
GTIN	7291075033076
Classe de artigo	26D

Descrição

Utilização:

Para ranhuração axial e faceamento.

Indicado para:

Insertos de corte n.º 273403 – 273413.

Descrição técnica

H	25 mm
OAH	37 mm
Largura de incisão w	4 mm
Profundidade de punção $t_{m\acute{a}x.}$	25 mm
Comprimento da cabeça L_1	44 mm
Comprimento total L	150 mm
WF	25,6 mm
Série	HELI-GRIP
Designação do fabricante	HFHR 25-140-4T25
B	25 mm
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	não
perfuração axial possível	sim

Tipo de produto

Suporte de torneamento