



## Suporte de pinça compacto HELI-GRIP HFH reforçado, esquerda, Área de ?/ corte DAXN-DAXX: 35-40mm



### Dados do pedido

Número do pedido	273769 35-40
GTIN	7291075033182
Classe de artigo	26D

### Descrição

**Utilização:**

Para ranhuragem axial e faceamento.

**Indicado para:**

Insertos de corte n.º 273403 – 273413.

**Instrução:**

Para suportes de aperto compactos esquerdos, usar pastilhas esquerdas (tipo HGPL ou HFPL).

### Descrição técnica

OAH	31 mm
Série	HELI-GRIP
H	20 mm
Largura de incisão w	5 mm
Comprimento da cabeça L <sub>1</sub>	39 mm
WF	21 mm
Profundidade de punção t <sub>máx.</sub>	20 mm
Comprimento total L	140 mm
Designação do fabricante	HFHL 20-35-5T20
B	20 mm

Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	sim
perfuração axial possível	sim
Tipo de produto	Suporte de torneamento