



Suporte de pinça compacto HELI-GRIP HFH reforçado, esquerda, Área de ?/ corte DAXN-DAXX: 180-400mm



Dados do pedido

Número do pedido	273769 180-400
GTIN	7291075033755
Classe de artigo	26D

Descrição

Utilização:

Para ranhuração axial e faceamento.

Indicado para:

Insertos de corte n.º 273403 – 273413.

Instrução:

Para suportes de aperto compactos esquerdos, usar pastilhas esquerdas (tipo HGPL ou HFPL).

Descrição técnica

Largura de incisão w	6 mm
Comprimento da cabeça L ₁	51 mm
Comprimento total L	150 mm
H	25 mm
OAH	40 mm
HBH	3 mm
Profundidade de punção t _{máx.}	32 mm
Série	HELI-GRIP
WF	26,4 mm
Designação do fabricante	HFHL 25-180-6T32

B	25 mm
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	sim
perfuração axial possível	sim
Tipo de produto	Suporte de torneamento