



## Suporte de pinça compacto HELI-GRIP HFH reforçado, esquerda, Área de ?/ corte DAXN-DAXX: 130-180mm



### Dados do pedido

Número do pedido	273769 130-180
GTIN	7291075033465
Classe de artigo	26D

### Descrição

**Utilização:**

Para ranhuragem axial e faceamento.

**Indicado para:**

Insertos de corte n.º 273403 – 273413.

**Instrução:**

Para suportes de aperto compactos esquerdos, usar pastilhas esquerdas (tipo HGPL ou HFPL).

### Descrição técnica

OAH	37 mm
WF	26 mm
Profundidade de punção $t_{m\acute{a}x.}$	32 mm
Comprimento total L	150 mm
Comprimento da cabeça $L_1$	51 mm
H	25 mm
Largura de incisão w	5 mm
Série	HELI-GRIP
Designação do fabricante	HFHL 25-130-5T32
B	25 mm

Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	sim
perfuração axial possível	sim
Tipo de produto	Suporte de torneamento