



Dados do pedido

Número do pedido	273768 100-140
GTIN	7291075033052
Classe de artigo	26D

Descrição

Utilização:

Para ranhuração axial e faceamento.

Indicado para:

Insertos de corte n.º 273403 – 273413.

Descrição técnica

OAH	37 mm
Comprimento total L	150 mm
Profundidade de punção $t_{\text{máx.}}$	25 mm
H	25 mm
Largura de incisão w	4 mm
Série	HELI-GRIP
Comprimento da cabeça L_1	44 mm
WF	25,74 mm
Designação do fabricante	HFHR 25-100-4T25
B	25 mm
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	não
perfuração axial possível	sim

Tipo de produto

Suporte de torneamento