



## Suporte de pinça compacto HELI-GRIP HFH reforçado, esquerda, Área de ?/ corte DAXN-DAXX: 400-3000mm



### Dados do pedido

Número do pedido	273769 400-3000
GTIN	7291075033779
Classe de artigo	26D

### Descrição

#### Utilização:

Para ranhuragem axial e faceamento.

#### Indicado para:

Insertos de corte n.º 273403 – 273413.

#### Instrução:

Para suportes de aperto compactos esquerdos, usar pastilhas esquerdas (tipo HGPL ou HFPL).

### Descrição técnica

Largura de incisão w	6 mm
HBH	3 mm
Profundidade de punção $t_{m\acute{a}x.}$	32 mm
OAH	40 mm
H	25 mm
Série	HELI-GRIP
WF	26,4 mm
Comprimento total L	150 mm
Comprimento da cabeça $L_1$	51 mm
Designação do fabricante	HFHL 25-400-6T32

B	25 mm
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	sim
perfuração axial possível	sim
Tipo de produto	Suporte de torneamento