



Insertos de corte DOVEIQGRIP TIGER-IQ, IC808, Largura de incisão w: 10



Dados do pedido

Número do pedido	274148 10
GTIN	7291075316476
Classe de artigo	26H

Descrição

Versão:

Quebra-aparas em Y para incisões gerais. Quebra-aparas positivo. Corte suave.

Utilização:

Para incisão exterior para grandes volumes de maquinagem.

Descrição técnica

fg	0,2 - 0,35 mm/U
Largura de incisão w	10 mm
CWTOL	0,08 mm
RETOL	0,05 mm
INSL	13,3 mm
Raio do canto R	0,8 mm
Série	DOVEIQGRIP
Designação do fabricante	TIGER 1008Y-IQ IC808

Ficha de dados

Número de trocas/cortes	1
Material de corte	HM
Perfil da pastilha de corte reversível	neutro
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Aplicação principal	UNI
Condição de corte	contínuo
Quebra-aparas	Y
Velocidade de corte v_c aplicação principal	80 - 180 m/min
Tipo	IC808
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para ranhuragem