

TPKT 1003PDR, IC810, Tipo: GGG**Dados do pedido**

Número do pedido	226596 GGG
GTIN	7291075313628
Classe de artigo	19A

Descrição**Versão:**

Pastilha de corte reversível Trigon com 3 arestas de corte helicoidais. Design de arestas de corte positivas na direção axial e radial. Para um processamento eficaz e preciso de ressaltos de 90°.

Nota:

Valores de referência de aplicação para $a_e = 0,3...1 \times D/a_p$, máx = 8,0 mm.
A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descrição técnica

Tipo	GGG
Série	HELI3MILL
Raio do canto	0,8 mm
Avanço f_z	0,15 mm
Número de trocas/cortes	3
Código ISO da pastilha de corte reversível	TPKT 1003PDR
Geometria	PDR

Designação do fabricante	HM390 TPKT 1003PDR IC810
Tipo	IC810
Óleo de corte	MD
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para fresar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	Código ISO
GG(G)	adequado		
máximo a molhado	adequado		
seco	condicionalmente adequado		