

**TDKT 150512-PDR, IC808, Tipo: ST900****Dados do pedido**

Número do pedido	226561 ST900
GTIN	7291075313017
Classe de artigo	19A

**Descrição****Versão:**

Pastilha de corte reversível Trigon com 3 arestas de corte helicoidais. Design de arestas de corte positivas na direção axial e radial. Para um processamento eficaz e preciso de ressaltos de 90°.

**Nota:**

Valores de referência de aplicação para  $a_e = 0,3...1 \times D/a_p$ , máx = 13,0 mm.  
A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

**Descrição técnica**

Série	HELI3MILL
Raio do canto	1,2 mm
Tipo	ST900
Número de trocas/cortes	3
Avanço $f_z$	0,25 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível	TDKT 150512-PDR
Geometria	PDR

Designação do fabricante	HM390 TDKT 150512-PDR IC808
Tipo	IC808
Óleo de corte	MD
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para fresar

## Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	Código ISO
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado	300	P
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado	280	P
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado	260	P
Aço < 1100 N/mm <sup>2</sup>	#condicionalmente adequado	240	P
Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup>	#condicionalmente adequado	220	P
máximo a molhado	adequado		
seco	adequado		