

TPKT 100310PDR, IC808, Tipo: ST900**Dados do pedido**

Número do pedido	226518 ST900
GTIN	7291075313734
Classe de artigo	19A

Descrição**Versão:**

Pastilha de corte reversível Trigon com 3 arestas de corte helicoidais. Design de arestas de corte positivas na direção axial e radial. Para um processamento eficaz e preciso de ressaltos de 90°.

Nota:

Valores de referência de aplicação para $a_e = 0,3...1 \times D/a_p$, máx = 8,0 mm.
A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descrição técnica

Série	HELI3MILL
Raio do canto	1 mm
Número de trocas/cortes	3
Código ISO da pastilha de corte reversível	TPKT 100310PDR
Tipo	ST900
Avanço f_z	0,15 mm
Geometria	PDR

Designação do fabricante	HM390 TPKT 100310PDR IC808
Tipo	IC808
Óleo de corte	MD
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para fresar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	Código ISO
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	condicionalmente adequado		
máximo a molhado	adequado		
seco	adequado		