



Dados do pedido

Número do pedido	081566 WORK-PEN
GTIN	5708997351277
Classe de artigo	08C

Descrição

Modelo:

Lanterna-caneta LED com bateria de 200 lúmenes com **função de regulação contínua da intensidade** e **ímãs incorporados**.

WORK PEN 200 R é uma **lanterna-caneta com bateria** e faz parte da gama de produtos FLASHLIGHT atualizada. A lanterna de trabalho perfeita para tarefas de inspeção profissionais - sempre à mão!

A lanterna-caneta LED permite uma iluminação **extremamente potente** tanto a partir da cabeça da lanterna (até 200 lúmenes) como do foco em cima que, para uma lanterna-caneta tão pequena, produz uns impressionantes **150 lúmenes**. E o interruptor de botão instalado na lateral permite o acionamento com uma só mão sem esforço.

A lanterna possui uma função de regulação contínua da intensidade de **10% a 100%**, permitindo que a potência luminosa possa ser ajustada para a respetiva tarefa. A construção robusta em alumínio proporciona um **toque confortável** e o **design fino** e compacto permite o acesso aos locais mais inacessíveis e estreitos. A

WORK PEN 200 R é fornecida com ímãs integrados **no clipe** e em baixo na lanterna para suspensão ou acondicionamento. Isto significa maior flexibilidade e fácil colocação da lanterna quando ambas as mãos precisam de estar livres para a tarefa de trabalho.

A lanterna-caneta é simplesmente carregada com um **cabo USB**, eliminando assim a necessidade de uma substituição incómoda e demorada da bateria. O **indicador da bateria** à frente mostra o estado da carga. Com clipe de retenção para o bolso no peito.

O design da WORK PEN 200 R é único e está protegido pela patente de desenho ou modelo da UE.

A WORK PEN 200 R é fornecida sem fonte de alimentação e cabo de carga.

Função:

IP30: Proporciona proteção contra a entrada de objetos estranhos de $\varnothing > 2,5$ mm, no entanto, as ferramentas e os arames devem ser mantidos afastados e não há proteção contra a água.

Descrição técnica

Alimentação de energia	A bateria recarregável
Período de iluminação	10 h
Tipo de proteção IP	IP 30
Ângulo de radiação	105 grau
Fluxo luminoso	20 - 200 lm
Lâmpada	#Módulo LED
Temperatura da cor	6000 K
Tensão da bateria	3,7 V
Número de baterias incluídas	1
Capacidade da bateria	0,75 Ah
Tipo de bateria	lão de lítio
Tipo de produto	#Lanterna de inspeção