


Garant**Inserto de corte HiPer-Drill m7, HB7530, Ø D: 18,9****Dados do pedido**

Número do pedido	231640 18,9
GTIN	4045197659781
Classe de artigo	21M

Descrição**Versão:**

Inserto de corte retificado prismaticamente para um posicionamento preciso e um assento estável.

Precisão de concentricidade no estado montado $\leq 20 \mu\text{m}$. Para furos até precisão IT9.

Nota:

Os dados de corte aplicam-se ao elemento de base $5 \times D$.

Realizar os furos pilotos exclusivamente com um inserto de corte do mesmo tipo.

Descrição técnica

Avanço f em aço $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,29 mm/U
para elemento de base do tamanho	18 mm
Ø D	18,9 mm
Série	HiPer-Drill
Número de trocas/cortes	1
Ângulo da ponta	135 grau

Ficha de dados

Tipo	HB7530
Material de corte	HM
Seminorma	sim
Número de arestas de corte Z	2
Tipo de produto	Inserto de corte para furar

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/231640-18,9>