



Dados do pedido

Número do pedido	081391 HF8R-WORK
GTIN	4058205031967
Classe de artigo	04B

Descrição

Modelo:

Lanternas frontais LED potentes para utilização profissional.

- **Cabeça articulada e função de foco contínuo.**
- **Operação intuitiva e escurecimento contínuo.**
- **Fita de cabeça lavável e alterável.**
- **O Ledlenser Connecting System como interface uniforme permite um emparelhamento fácil com um amplo sortido de acessórios.**

Função:

IP68: Proporciona proteção contra imersão contínua (à prova de água) e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Descrição técnica

Tensão da bateria	3,7 V
Capacidade da bateria	3,7 Ah
Fluxo luminoso nível 2	20 lm
Alcance de iluminação	210 m
Número de baterias incluídas	1
Período de iluminação	3 - 10 h
Advanced Focus System (AFS)	sim

Período de iluminação 2	90 h
Peso	198 g
Iluminação de intensidade regulável	sim
Cor da caixa	#preto
Tipo de bateria	lão de lítio
Alimentação de energia	A bateria recarregável
Designação do fabricante	HF8R WORK
recarregável	sim
Tipo de proteção IP	IP 68
Fluxo luminoso	300 - 900 lm
Reforço do fluxo luminoso	1600 lm
Tipo de produto	#Lanterna frontal