

**APMT 060204 FR com revestimento de diamante, HB7810, Tipo: ALU****Dados do pedido**

Número do pedido	215630 ALU
GTIN	4045197555779
Classe de artigo	21B

**Descrição****Instrução:**

Valores de referência de aplicação para  $a_e = 0,25 \times D$ .  $a_p = 3$  mm,  $a_{p\text{máx}} = 4$  mm.

**Descrição técnica**

Avanço $f_z$ por dente	0,1 mm
Tipo	ALUMÍNIO
Raio do canto	0,4 mm
Série	Softcut®
Código ISO da pastilha de corte reversível	APMT 060204 FR
Tipo	HB7810
Óleo de corte	HM
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para fresar

**Dados de utilizador**

	<b>Adequabilidade</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>código ISO</b>
Plásticos alumínio	adequado		
Alumínio (apara curta)	adequado		
Alumínio > 10% Si	adequado		
Grafite, GFK, CFK	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		
seco	adequado		