

**HEDI**

## Dados do pedido

Número do pedido	081127 25V
GTIN	
Classe de artigo	08B

## Descrição

### Modelo:

As bobinas de cabos Hedi® representam a qualidade "Made in Germany" e uma longa vida útil. Os corpos das bobinas especificamente concebidos para o efeito garantem uma gestão otimizada dos cabos. O interruptor de paragem de rotação incorporado impede a rotação acidental da bobina. Todas as bobinas de cabos estão equipadas com disjuntores térmicos. Com tomadas para **os países F, B, PL e CZ**. Para uso em ambientes secos.

### Função:

IP20: Proporciona proteção contra a entrada de objetos estranhos de  $\varnothing < 12$  mm, no entanto, as ferramentas e os arames devem ser mantidos afastados e não existe proteção contra a água.

## Descrição técnica

Potência nominal desenrolado	3500 (16 A) W
Comprimento do cabo	25 m
Tensão de rede	250 V
Classe do cabo	H05VV-F
Estrutura do cabo	3G1,5

Tipo	25 V
Material do cabo	PVC vermelho
Tipo de proteção IP	IP 20
Material da caixa	Plástico
Número de tomadas	4
Alimentação de energia	A energia elétrica
Sistema de diagnóstico disponível	não
Tipo de produto	Bobina de cabos