

Yale



Dados do pedido

Número do pedido	086050 1/0,7
GTIN	4025092159081
Classe de artigo	08Y

Descrição

Modelo:

Todas as peças de montagem e acessórios estão em conformidade com a **série normalizada métrica**, o que facilita substancialmente os trabalhos de montagem e de assistência, assim como também a aquisição de peças sobresselentes. **100% de compatibilidade** com todos os sistemas hidráulicos de 700 bar disponíveis no mercado.

Bombas manuais de 2 estágios **com marcha rápida** (exceto tam. 1/0,7). A mudança do 1.º para o 2.º estágio ocorre automaticamente. **Com válvulas de limitação de pressão ajustáveis de 0 – 700 bar. Construção totalmente em metal** com válvula de descarga ajustável com precisão, parafuso de purga e de enchimento de óleo, bem como olhal de transporte na alavanca manual.

Material fornecido:

Inclui enchimento de óleo, sem manómetro.

Instrução:

Os sistemas fechados são pré-montados, enchidos e ventilados de fábrica.

Bomba manual hidráulica ver n.º 086050, mangueira hidráulica n.º 086081, manómetro n.º 086087.

Descrição técnica

Caudal curso de carga (2.º nível)	2 ml
Número de níveis de pressão	1
volume útil do tanque	700 ml
Peso	7 kg

Tipo de produto

Bomba manual hidráulica

Acessórios

Jogo de manómetros GYA-63 Área de visualização 0-1000

086087 0-1000