



Dados do pedido

Número do pedido	081169
GTIN	
Classe de artigo	08B

Descrição

Modelo:

Com interruptor de segurança iluminado e bases das tomadas rodadas em 45°. 3500 W (16 A) de potência nominal.

Tomadas **à prova de salpicos de água** com tampas rebatíveis de fecho automático e anéis vedantes. Caixa de plástico resistente a impactos e quebras com arco de suspensão estável. Com tomadas para os **países F, B, PL e CZ**.

Função:

IP44: Proporciona proteção contra salpicos de água de todas as direções e proteção contra a entrada de objetos estranhos com $\varnothing > 1$ mm, no entanto, as ferramentas e os arames devem ser mantidos afastados.

Descrição técnica

Interruptor de ligar/desligar	sim
indicado para os países	F; B; PL; CZ
Potência nominal desenrolado	3500 W
Tipo de proteção IP	IP 44
Alimentação de energia	A energia elétrica
Tipo de conector de entrada	E
Número de tomadas	5
Comprimento da régua	520 mm
Estrutura do cabo	3G1,5
Classe do cabo	H07RN-F

Comprimento do cabo	2 m
Tipo de produto	Régua de tomadas