

Yale



Dados do pedido

Número do pedido	086035 0,5-8
GTIN	2050001790583
Classe de artigo	08Y

Descrição

Modelo:

Guincho de corrente elétrica com **gancho de transporte** num design robusto e fiável. O **interruptor de posição final** integrado para a posição mais alta e mais baixa do gancho prolonga a vida útil do acoplamento por fricção, do motor e da caixa. Grupo motor 1 Am, período de ligação 50% com uma velocidade, tensão operacional padrão (400 V/50 Hz). Maior segurança operacional graças ao comando de contactor de 42 V, interruptor de comando encapsulado com grau de proteção IP65, motores IP55.

Instrução:

Versões com 2 velocidades (curso fino), outras alturas de curso, chassis, acumulador de corrente, rádio e versão de 230 V a pedido.

Descrição técnica

acoplamento por fricção ajustável	sim
Tipo	0,5-8
Grupo motor conforme FEM/ISO	1AM
Número de ramais da corrente	1
Capacidade de carga	500 kg

Capacidade de carga t	0,5 t
Velocidade de elevação	8 m/min
Altura de elevação normal	3 m
desconexão final automática	sim
Peso	26 kg
Tipo de produto	Guincho de alavanca