

VCGX 220505 FR, HU7810, Tipo: ALU**Dados do pedido**

Número do pedido	211853 ALU
GTIN	4045197513069
Classe de artigo	21A

Descrição**Modelo:**

Substrato de grão fino, quebra-aperas polidos – redução extrema da tendência para colar.

Instrução:

$a_{p\text{ máx}} = 7\text{ mm}$ para desbaste com $a_e = 1 \times D$.

Descrição técnica

Tipo	ALUMÍNIO
Avanço f_z	0,25 mm
Número de trocas/cortes	2
Raio do canto	0,5 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível	VCGX 220505 FR
Tipo	HU7810
Óleo de corte	HM
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para fresar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
Plásticos alumínio	adequado		
Alumínio (apara curta)	adequado		
Alumínio > 10% Si	adequado		
CuZn	adequado		
Grafite, GFK, CFK	condicionalmente adequado		
máximo a molhado	adequado		
seco	condicionalmente adequado		