



## Dados do pedido

Número do pedido	483910 10
GTIN	2050002076624
Classe de artigo	48A

## Descrição

### Modelo:

Em aço de calibre de alta qualidade, temperado ( $60 \pm 2$  HRC) e endurecido. Superfície retificada e esmerilada. A partir de  $\varnothing 1,5$  mm com indicação de medidas, 0,1 mm – 0,99 mm sem chanfro. A partir de 1,0 mm, um lado com chanfro.

**Classe de tolerância 2:**  $\varnothing$  do pino  $\pm 0,002$  mm.

### Utilização:

Desengordurar antes da utilização e lubrificar após a utilização.

### Instrução:

Ao encomendar, **especificar adicionalmente o  $\varnothing$  pretendido**, p. ex., n.º 483900 tam. 5 **10,08** ou 483920 tam. 5 **10,082**.

## Descrição técnica

Passo	0,01 mm
Comprimento do pino de medição	70 mm
Medida nominal	20,01 - 24,99 mm
Norma	DIN 2269
Classe de tolerância	2
Dureza	$60 \pm 2$ HRC
Material	Aço de calibre
Tipo de produto	Espiga de controlo

## Prestações de serviços

028300 60

Calibração Calibre liso passa não passa Ø máximo 60

Calibração DAkkS Calibre liso passa não passa Ø máximo 60

028340 60