



## Dados do pedido

Número do pedido	483940 11
GTIN	2050002076686
Classe de artigo	48A

## Descrição

### Modelo:

Espigas de controlo em liga de aço especial para ferramentas 60 ±2 HRC. Espiga: temperada, endurecida, retificada e esmerilada. Punho: Indicação de Ø gravada.

### Instrução:

Ao encomendar, especificar **adicionalmente o Ø pretendido**, p. ex., n.º 483940 tam. 2, **0,35**.

## Descrição técnica

Comprimento total	95 mm
Comprimento de teste	60 mm
Medida nominal	14 - 15,99 mm
Passo	0,01 mm
Norma	DIN 2269
Classe de tolerância	1
Dureza	60 ±2 HRC
Material	aço para ferramentas com liga
Tipo de produto	Espiga de controlo

## Prestações de serviços

CalibraçãoEspiga de controlo Ø máximo 20	028240 20
Calibração DAkkSEspiga de controlo Ø máximo 20	028260 20

