



Dados do pedido

Número do pedido	483942 8
GTIN	2050002077164
Classe de artigo	48A

Descrição

Modelo:

Espigas de controlo em liga de aço especial para ferramentas 60 ±2 HRC. Espiga: temperada, endurecida, retificada e esmerilada. Punho: Indicação de Ø gravada.

Instrução:

Ao encomendar, especificar adicionalmente o Ø pretendido, p. ex., n.º 483942 tam. 3, 0,305.

Descrição técnica

Comprimento total	53 mm
Comprimento de teste	33 mm
Passo	0,001 mm
Medida nominal	5,001 - 5,999 mm
Norma	DIN 2269
Classe de tolerância	1
Dureza	60 ±2 HRC
Material	aço para ferramentas com liga
Tipo de produto	Espiga de controlo

Prestações de serviços

CalibraçãoEspiga de controlo Ø máximo 20	028240 20
Calibração DAkkSEspiga de controlo Ø máximo 20	028260 20

