

VCGX 220508 FR, HU7810, Tipo: ALU**Dados do pedido**

Número do pedido	211856 ALU
GTIN	4045197700414
Classe de artigo	21A

Descrição**Modelo:**

Substrato de grão fino, quebra-aperas polidos – redução extrema da tendência para colar.

Instrução:

$a_{p\text{ máx}} = 7\text{ mm}$ para desbaste com $a_e = 1 \times D$.

Descrição técnica

Tipo	ALUMÍNIO
Avanço f_z	0,25 mm
Raio do canto	0,8 mm
Número de trocas/cortes	2
Código ISO da pastilha de corte reversível	VCGX 220508 FR
Tipo	HU7810
Óleo de corte	HM
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para fresar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
Plásticos alumínio	adequado		
Alumínio (apara curta)	adequado		
Alumínio > 10% Si	adequado		
CuZn	adequado		
Grafite, GFK, CFK	condicionalmente adequado		
máximo a molhado	adequado		
seco	condicionalmente adequado		