

Yale



Dados do pedido

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 086080 6 |
| GTIN | 4025092155595 |
| Classe de artigo | 08Y |

Descrição

Modelo:

Com pino de acoplamento n.º 086085 tam. M1 (lado do cilindro) e rosca de parafuso 3/8-NPT (lado da bomba). Ø exterior 14 mm; Ø interior 6,3 mm (abertura nominal); pressão de rutura 2800 bar; raio de curvatura mínimo R = 100 mm.

Todas as peças de montagem e acessórios estão em conformidade com a **série normalizada métrica**, o que facilita substancialmente os trabalhos de montagem e de assistência, assim como também a aquisição de peças sobresselentes. **100% de compatibilidade** com todos os sistemas hidráulicos de 700 bar disponíveis no mercado.

Instrução:

Os sistemas fechados são pré-montados, enchidos e ventilados de fábrica.

Descrição técnica

| | |
|-----------------|----------------------|
| Comprimento | 6 m |
| Tipo de produto | Acessório hidráulico |