


**SNHX 1205 neutro, Tipo: INOX****Dados do pedido**

Número do pedido	218611 INOX
GTIN	4045197656513
Classe de artigo	21A

**Descrição****Instrução:**

Valores de referência de aplicação para  $a_e$  max.

**Descrição técnica**

Avanço $f_z$ por dente	0,13 mm
Tipo	INOX
Largura do chanfro	0,25 mm
Tipo	HB7535
Revestimento	revestido
Espessura da placa E	5,56 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível	SNHX 1205
Óleo de corte	HM
Espessura do tampo	5,4 mm
para largura de fenda $a_p$	10; 14 mm

Número de trocas/cortes	4
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para fresar