

Fresa de chanfrar, com perfuração, Ângulo γ : 20grau**Dados do pedido**

Número do pedido	215700 20
GTIN	4045197658166
Classe de artigo	210

Descrição**Instrução:**

- **Pastilhas de corte reversíveis recomendadas para chanfradura: N.º 215720; 215724; 215728; 215744; 215758.**
- **O uso de outras pastilhas de corte reversíveis pode resultar em limitações na vida útil da ferramenta e na qualidade da superfície.**
- **Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º 211750 tam. 5,0 com lâmina n.º 674252 tam. 15IP.**

Descrição técnica

Ângulo γ	20 grau
Ø do orifício de alojamento	27 mm
largura de chanfro alcançável b	28,5 mm
altura de chanfro alcançável h	10 mm
Pastilha de corte reversível adequada	AP.. 1604..
Comprimento total L_{tot} .	50 mm

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	219811 (15IP; 5,0 Nm)
Ø maior D ₁	91 mm
Ø mínimo D	35 mm
comprimento de chanfro alcançável l	30 mm
número de lâminas efetivo Z _{ef.}	3
Avanço do dente com h _{máx.}	0,3 mm
Número de pastilhas de corte reversíveis	6
Modelo da haste	com perfuração
Refrigeração interior	sim
Substituição da ferramenta	PowerCard
Tipo de produto	Fresa de chanfrar

Acessórios

PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo binário definido 5,0	211750 5,0
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 10 peças	219811