

**Fresa de chanfrar, com perfuração, Ângulo  $\gamma$ : 75grau****Dados do pedido**

Número do pedido	215700 75
GTIN	4045197410542
Classe de artigo	210

**Descrição****Instrução:**

- **Pastilhas de corte reversíveis recomendadas para chanfradura: N.º 215720; 215724; 215728; 215744; 215758.**
- **O uso de outras pastilhas de corte reversíveis pode resultar em limitações na vida útil da ferramenta e na qualidade da superfície.**
- **Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º 211750 tam. 5,0 com lâmina n.º 674252 tam. 15IP.**

**Descrição técnica**

Ângulo $\gamma$	75 grau
altura de chanfro alcançável h	29,5 mm
$\varnothing$ maior $D_1$	50,7 mm
número de lâminas efetivo $Z_{ef}$	3
Pastilha de corte reversível adequada	AP.. 1604..
largura de chanfro alcançável b	8 mm
comprimento de chanfro alcançável l	30 mm

Ø mínimo D	35 mm
Comprimento total $L_{tot.}$	60 mm
Ø do orifício de alojamento	22 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	219811 (15IP; 5,0 Nm)
Avanço do dente com $h_{máx.}$	0,11 mm
Número de pastilhas de corte reversíveis	6
Modelo da haste	com perfuração
Refrigeração interior	sim
Substituição da ferramenta	PowerCard
Tipo de produto	Fresa de chanfrar

## Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 10 peças	219811
Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo binário definido 5,0	211750 5,0
PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 15IP	674252 15IP