

Fresa de chanfrar, com perfuração, Ângulo γ : 30grau



Dados do pedido

Número do pedido	215700 30
GTIN	4045197410511
Classe de artigo	210

Descrição

Instrução:

- **Pastilhas de corte reversíveis recomendadas para chanfradura: N.º 215720; 215724; 215728; 215744; 215758.**
- **O uso de outras pastilhas de corte reversíveis pode resultar em limitações na vida útil da ferramenta e na qualidade da superfície.**
- **Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º 211750 tam. 5,0 com lâmina n.º 674252 tam. 15IP.**

Descrição técnica

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	219811 (15IP; 5,0 Nm)
Ângulo γ	30 grau
Ø do orifício de alojamento	27 mm
comprimento de chanfro alcançável l	30 mm
largura de chanfro alcançável b	26,5 mm
Ø maior D_1	84,6 mm

Comprimento total L_{tot}	50 mm
altura de chanfro alcançável h	15,1 mm
Pastilha de corte reversível adequada	AP.. 1604..
número de lâminas efetivo Z_{ef}	3
Ø mínimo D	35 mm
Avanço do dente com $h_{máx.}$	0,2 mm
Número de pastilhas de corte reversíveis	6
Modelo da haste	com perfuração
Refrigeração interior	sim
Substituição da ferramenta	PowerCard
Tipo de produto	Fresa de chanfrar

Acessórios

PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 10 peças	219811
Chave de parafusos dinâmométrica, ajuste fixo binário definido 5,0	211750 5,0