

Fresa de chanfrar, com perfuração, Ângulo γ : 40grau



Dados do pedido

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 215700 40 |
| GTIN | 4045197658173 |
| Classe de artigo | 210 |

Descrição

Instrução:

- **Pastilhas de corte reversíveis recomendadas para chanfradura: N.º 215720; 215724; 215728; 215744; 215758.**
- **O uso de outras pastilhas de corte reversíveis pode resultar em limitações na vida útil da ferramenta e na qualidade da superfície.**
- **Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º 211750 tam. 5,0 com lâmina n.º 674252 tam. 15IP.**

Descrição técnica

| | |
|--|-----------------------|
| Ø maior D ₁ | 84 mm |
| Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219811 (15IP; 5,0 Nm) |
| Ø mínimo D | 35 mm |
| altura de chanfro alcançável h | 19 mm |
| Comprimento total L _{tot.} | 50 mm |
| comprimento de chanfro alcançável l | 30 mm |

| | |
|--|-------------------|
| largura de chanfro alcançável b | 24,5 mm |
| Ângulo γ | 40 grau |
| Ø do orifício de alojamento | 27 mm |
| Pastilha de corte reversível adequada | AP.. 1604.. |
| número de lâminas efetivo Z_{ef} . | 3 |
| Avanço do dente com $h_{m\acute{a}x}$. | 0,16 mm |
| Número de pastilhas de corte reversíveis | 6 |
| Modelo da haste | com perfuração |
| Refrigeração interior | sim |
| Substituição da ferramenta | PowerCard |
| Tipo de produto | Fresa de chanfrar |

Acessórios

| | |
|---|-------------|
| Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 10 peças | 219811 |
| Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo binário definido 5,0 | 211750 5,0 |
| PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 15IP | 674252 15IP |