

# Yale



## Dados do pedido

Número do pedido	086081 1
GTIN	2050000970320
Classe de artigo	08Y

## Descrição

### Modelo:

Com pino de acoplamento n.º 086085 tam. M1 (lado do cilindro) e rosca de parafuso 3/8-NPT (lado da bomba). Ø exterior 14 mm; Ø interior 6,3 mm (abertura nominal); pressão de rutura 2800 bar; raio de curvatura mínimo R = 100 mm.

Apenas para fornecimento com um sistema hidráulico completo (bomba, cilindro, mangueira) do fabricante com montagem de fábrica, enchimento e purga.

Todas as peças de montagem e acessórios estão em conformidade com a **série normalizada métrica**, o que facilita substancialmente os trabalhos de montagem e de assistência, assim como também a aquisição de peças sobresselentes. **100% de compatibilidade** com todos os sistemas hidráulicos de 700 bar disponíveis no mercado.

### Instrução:

**Os sistemas fechados são pré-montados, enchidos e ventilados de fábrica.**

## Descrição técnica

Comprimento	1 m
Tipo de produto	Acessório hidráulico