

# Yale



## Dados do pedido

Número do pedido	086050 2/2
GTIN	4025092159104
Classe de artigo	08Y

## Descrição

### Modelo:

Todas as peças de montagem e acessórios estão em conformidade com a **série normalizada métrica**, o que facilita substancialmente os trabalhos de montagem e de assistência, assim como também a aquisição de peças sobresselentes. **100% de compatibilidade** com todos os sistemas hidráulicos de 700 bar disponíveis no mercado.

Bombas manuais de 2 estágios **com marcha rápida** (exceto tam. 1/0,7). A mudança do 1.º para o 2.º estágio ocorre automaticamente. **Com válvulas de limitação de pressão ajustáveis de 0 – 700 bar. Construção totalmente em metal** com válvula de descarga ajustável com precisão, parafuso de purga e de enchimento de óleo, bem como olhal de transporte na alavanca manual.

### Material fornecido:

Inclui enchimento de óleo, sem manómetro.

### Instrução:

**Os sistemas fechados são pré-montados, enchidos e ventilados de fábrica.**

Bomba manual hidráulica ver n.º 086050, mangueira hidráulica n.º 086081, manómetro n.º 086087.

## Descrição técnica

volume útil do tanque	2000 ml
Caudal curso de carga (2.º nível)	2 ml
Número de níveis de pressão	2
Caudal curso de recuo (1.º nível)	11 ml

Peso	10 kg
Tipo de produto	Bomba manual hidráulica

---

## Acessórios

Jogo de manómetros GYA-63 Área de visualização 0-1000	086087 0-1000
---	---------------