

Yale



Dados do pedido

Número do pedido	086120 10
GTIN	4025092352444
Classe de artigo	08Z

Descrição

Modelo:

Fitas de poliéster extra fortes e de baixa elasticidade com um revestimento PU permanente (EN 12195-2). Roquetes e ganchos pontiagudos robustos e resistentes à corrosão fáceis de usar.

Utilização:

Para **amarrar, fixar e juntar** componentes na oficina e para o transporte.

Instrução:

As cintas de amarração não estão codificadas por cores. As cores podem variar.

Descrição técnica

Força de pré-tensionamento com força manual (50 daN)	300 daN
força de amarração máxima LC	2000 daN
Norma	EN12195-2
Comprimento	10 m
Largura da cinta	50 mm
Tipo de produto	Cinta de amarração