

Fresa de chanfrar, com perfuração, Ângulo γ : 60grau**Dados do pedido**

Número do pedido	215795 60
GTIN	4045197383242
Classe de artigo	210

Descrição**Instrução:**

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º **211750 tam. 1,2** com lâmina n.º **674252 tam. 8IP**.

Descrição técnica

Pastilha de corte reversível adequada	AP.. 1003
Ø mínimo D	17 mm
Ø do orifício de alojamento	16 mm
Ø maior D ₁	45 mm
comprimento de chanfro alcançável l	27,5 mm
Comprimento total L _{tot.}	52 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	219814 (8IP; 1,2 Nm)
largura de chanfro alcançável b	13 mm
Ângulo γ	60 grau
altura de chanfro alcançável h	24 mm
número de lâminas efetivo Z _{ef.}	3

Avanço do dente com $h_{\text{máx.}}$	0,12 mm
Número de pastilhas de corte reversíveis	9
Modelo da haste	com perfuração
Refrigeração interior	sim
Substituição da ferramenta	PowerCard
Tipo de produto	Fresa de chanfrar

Acessórios

Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo binário definido 1,2	211750 1,2
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 10 peças	219814
PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 8IP	674252 8IP