

**Fresa de chanfrar, com perfuração, Ângulo  $\gamma$ : 20grau****Dados do pedido**

Número do pedido	215795 20
GTIN	4045197658203
Classe de artigo	210

**Descrição****Instrução:**

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º **211750 tam. 1,2** com lâmina n.º **674252 tam. 8IP**.

**Descrição técnica**

altura de chanfro alcançável h	9 mm
Pastilha de corte reversível adequada	AP.. 1003
$\varnothing$ maior $D_1$	69 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	219814 (8IP; 1,2 Nm)
largura de chanfro alcançável b	26 mm
$\varnothing$ mínimo D	17 mm
comprimento de chanfro alcançável l	27,5 mm
número de lâminas efetivo $Z_{ef}$	3
Comprimento total $L_{tot}$	52 mm
$\varnothing$ do orifício de alojamento	22 mm

Ângulo $\gamma$	20 grau
Avanço do dente com $h_{\text{máx.}}$	0,3 mm
Número de pastilhas de corte reversíveis	9
Modelo da haste	com perfuração
Refrigeração interior	sim
Substituição da ferramenta	PowerCard
Tipo de produto	Fresa de chanfrar

## Acessórios

Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo binário definido 1,2	211750 1,2
PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 10 peças	219814