

**APHT 160440ER-46, SP6519, Tipo: UNI****Dados do pedido**

Número do pedido	215777 UNI
GTIN	4045197503640
Classe de artigo	28E

**Descrição****Instrução:**

Utilizar estas pastilhas reversíveis **apenas com o parafuso n.º 229908 (15 IP; 5,0 Nm)**. Ao utilizar pastilhas reversíveis com  $r \geq 3,2$  mm nos suportes n.º 215705, 215710, 215715 e 215717, o assento de pastilha deve ser modificado.

**Descrição técnica**

Tipo	UNI
Raio do canto	4 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível	APHT 160440ER-46
Tipo	SP6519
Óleo de corte	HM
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para fresar

**Dados de utilizador**

	<b>Adequabilidade</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>código ISO</b>
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
GG(G)	adequado		
Uni	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		
seco	adequado		
Ar	adequado		