

Fresa de chanfrar, com perfuração, Ângulo γ : 30grau**Dados do pedido**

Número do pedido	215795 30
GTIN	4045197383228
Classe de artigo	210

Descrição**Instrução:**

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º **211750 tam. 1,2** com lâmina n.º **674252 tam. 8IP**.

Descrição técnica

comprimento de chanfro alcançável l	27,5 mm
altura de chanfro alcançável h	13 mm
Ø do orifício de alojamento	22 mm
largura de chanfro alcançável b	24 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Ø mínimo D	17 mm
Pastilha de corte reversível adequada	AP.. 1003
Ângulo γ	30 grau
Ø maior D ₁	65 mm
número de lâminas efetivo Z _{ef.}	3
Comprimento total L _{tot.}	52 mm

Avanço do dente com $h_{\text{máx.}}$	0,2 mm
Número de pastilhas de corte reversíveis	9
Modelo da haste	com perfuração
Refrigeração interior	sim
Substituição da ferramenta	PowerCard
Tipo de produto	Fresa de chanfrar

Acessórios

PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo binário definido 1,2	211750 1,2
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 10 peças	219814