

Garant**Fresa de chanfrar com furo, para pastilhas de corte reversíveis AP..****Dados do pedido**

Número do pedido	215795 40
GTIN	4045197412911
Classe de artigo	210

Descrição**Nota:**

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º **211750 tam. 1,2** com lâmina n.º **674252 tam. 8IP**.

Descrição técnica

Ø maior D_1	59 mm
Ø mínimo D	17 mm
altura de chanfro alcançável h	17,8 mm
comprimento de chanfro alcançável l	27,5 mm
largura de chanfro alcançável b	19 mm
Comprimento total L_{tot}	52 mm
Ângulo γ	40 grau
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Ø do orifício de alojamento	22 mm
Pastilha de corte reversível adequada	AP.. 1003

Ficha de dados

número de lâminas efetivo Z_{ef} .	3
Avanço do dente com $h_{máx.}$	0,16 mm
Número de pastilhas de corte reversíveis	9
Modelo da haste	com perfuração
Refrigeração interior	sim
Substituição da ferramenta	PowerCard
Tipo de produto	Fresa de chanfrar

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/215795-40>