



Berbequim aparafusador 12 V, motor de 2 polos, berbequim aparafusador sem fio, bucha de aperto rápido FIXTEC, com 2 baterias



Dados do pedido

Número do pedido	070221 BS12C2
GTIN	4002395294336
Classe de artigo	07A

Descrição

Versão:

Berbequim aparafusador sem fio AEG

- Berbequins aparafusadores de 2 velocidades sem fio robustos e práticos com funcionamento à direita/esquerda.
- Bucha de aperto rápido FIXTEC com bloqueio de fuso.
- Pega com apoio Softgrip para um elevado conforto do utilizador.
- Iluminação LED da área de trabalho.
- Extremamente compacto – apenas 176 mm de comprimento.
- Ajuste de binário de 17 níveis mais nível de perfuração.
- Bucha de aperto rápido de 10 mm.
- Carcaça da transmissão de metal, proteção contra sobrecarga eletrónica.

Vantagem:

Extremamente compacto, apenas 176 mm de comprimento.

Material fornecido:

Inclui 2× bateria de 12 V/2,0 Ah, carregador e mala de transporte.

Notas:

Para baterias e carregadores adequados, ver n.º 073841 – n.º 073848.

Ficha de dados

Descrição técnica

Design do motor	Motor de 2 polos
Ø máximo da broca espiral em madeira	20 mm
Peso	1,1 kg
n.º máximo de rotações 2.ª velocidade	1500 r,p,m,
Área de aperto do mandril de aperto rápido	1,5 - 10 mm
Designação do fabricante	BS 12 C2
binário máximo duro	34 Nm
Capacidade da bateria	2 Ah
Ø máximo da broca espiral em aço	10 mm
Tensão da bateria	12 V
utilização típica	Medium
vibração máxima conforme EN	< 2,5 m/s ²
n.º máximo de rotações 1.ª velocidade	0 - 350 r,p,m,
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão	AEG tipo B 12 V
embalagem	Mala de transporte
Número de baterias incluídas	2
Tipo de bateria	Ião de lítio
Alimentação de energia	A bateria recarregável
indicado para material	Aço
indicado para material	Madeira
indicado para material	Madeira
Tipo de produto	Berbequim aparafusador
USP1	12V, motor de 2 polos
USP2	Bucha de aperto rápido FIXTEC, com 2 baterias

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/070221-BS12C2>

Ficha de dados