



## Dados do pedido

Número do pedido	220810 ALU
GTIN	2050002058354
Classe de artigo	28E

## Descrição

### Recomendação:

Ao substituir as pastilhas reversíveis, substituir também os parafusos. Os parafusos sobresselentes são fornecidos com as pastilhas reversíveis.

### Instrução:

$f_z$  para  $a_e = 0,3 \times D$ .

## Descrição técnica

$f_z$ para desbaste até $a_{p\text{máx.}}$ 16 mm	0,12 - 0,25 mm
$f_z$ para acabamento até $a_p$ 1 mm	0,02 - 0,1 mm
Tipo	ALUMÍNIO
$f_z$ para semiacabamento até $a_p$ 3 mm	0,05 - 0,15 mm
Espessura da placa S	5 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível	ZDET 16M5 PDFR-721
Tipo	GH1
Óleo de corte	HM

Número de trocas/cortes	2
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para fresar

### Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	código ISO
Plásticos alumínio	adequado		
Alumínio (apara curta)	adequado		
Alumínio > 10% Si	adequado		
máximo a molhado	adequado		
mínimo a molhado	condicionalmente adequado		
seco	condicionalmente adequado		
Ar	condicionalmente adequado		