

Fresa de cópia 0° negativo, com rosca, Ø D/número de arestas de corte Z: 25/3mm



Dados do pedido

Número do pedido	212135 25/3
GTIN	4045197406798
Classe de artigo	210

Descrição

Modelo:

Corpo da fresa de passo irregular para um funcionamento suave.

- **Alta precisão de planeza e concentricidade.**
- **Reposicionamento contínuo da pastilha de corte reversível em caso de desgaste das arestas de corte.**

Instrução:

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º 211750 tam. 3,8 com lâmina n.º 674252 tam. 15IP.

$a_{p\text{máx}} = 2 \text{ mm}$.

Descrição técnica

Pastilha de corte reversível adequada	RD..1003
Rosca de alojamento M	M12
Comprimento total L_{tot}	35 mm
Ø das lâminas D_c	25 mm
Ø D_1 h6	12,5 mm
Ø D_3	15 mm
Ø D_2	20,7 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	219804 (15IP; 3,8 Nm)
Número de arestas de corte Z	3

Refrigeração interior	sim
Comprimento de ramping L para $\alpha_{\text{máx.}}$	12,45 mm
Ø das fresas circulares de perfuração $D_{\text{min.}}$	40 mm
Fresas circulares de perfuração a_p	2 mm
Ângulo de ramping $\alpha_{\text{máx.}}$	3,22 grau
Ø das fresas circulares de perfuração $D_{\text{máx.}}$	48 mm
Modelo da haste	com rosca
Fresa adequada para forma de placa	redondo
Aplicação de fresagem	Aceleração
Aplicação de fresagem	Fresagem circular
Divisão das lâminas	desigual
Substituição da ferramenta	PowerCard
Tipo de produto	Fresa de cópia

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 10 peças	219804
PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo binário definido 3,8	211750 3,8