

**Aparafusadora especial sem fio, Tipo: C12RAD****Dados do pedido**

Número do pedido	070225 C12RAD
GTIN	4002395001248
Classe de artigo	03L

Descrição**Versão:**

- Baterias RED de íões de lítio com monitorização de células individuais e indicador do nível de carga.

MILWAUKEE – berbequim aparafusador angular e aparafusadora roscadora sem fio

- Eletrónica REDLINK™ com comando de velocidade contínuo, funcionamento à direita/esquerda e proteção contra sobrecarga.
- Iluminação LED da área de trabalho.

Berbequim aparafusador **angular** compacto, leve e prático para locais de difícil acesso, muito compacto – **apenas 95 mm de medida de canto**. Ajuste eletrónico de binário de 10 níveis mais nível de perfuração, com mandril de aperto rápido **FIXTEC**. O LED vermelho sinaliza o binário alcançado.

Vantagem:

Muito compacto, apenas 95 mm de medida de canto.

Material fornecido:

Inclui bateria, carregador e mala de transporte.

Nota:

Para baterias e carregadores adequados, ver n.º 073801 – n.º 073840.

Descrição técnica

Capacidade da bateria	2 Ah
Modelo	Berbequim aparafusador angular
Ø máximo da broca espiral em madeira	25 mm
Designação do fabricante	C12RAD-202B

Ficha de dados

vibração máxima conforme EN	< 2,5 m/s ²
n.º máximo de rotações 1.ª velocidade	0 - 800 r,p,m,
Peso	1,1 kg
Alojamento de ferramenta	Ø 1,5 – 10 mm
Tensão da bateria	12 V
binário máximo duro	12 Nm
utilização típica	Medium
Ø máximo da broca espiral em aço	10 mm
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão	Milwaukee tipo B 12 V
Número de baterias incluídas	2
Alimentação de energia	A bateria recarregável
Tipo de bateria	lão de lítio
indicado para material	Aço
indicado para material	Madeira
Tipo de produto	Aparafusadora

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/070225-C12RAD>